

フィルタレギュレータ LFR-1/4-DB-7-5M-MINI

製品番号: 539689

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
幅	44 mm
シリーズ	DB
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ
コントローラ機能	二次排気あり 逆電流動作付
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa
作動電圧	1.5 bar...10 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧カヒステリシス	0.5 bar
標準公称流量	1000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリテイクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-5 °C...50 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	200 g
取付方法	オプション : インライン 取付穴付 ブラケット付
圧力計接続部	G1/8
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 回転ノブ	POM
材質 : フィルタ	PE
材質 ハウジング	強化 PA
ボウル材質	PC