

# On-Off弁 MS6-EM1-1/4-S

部品番号: 541272

FESTO

手動式、サイレンサ付、流れ方向：左→右



## データシート

| 特長               | 値                                      |
|------------------|--|
| 構造               | 回転式スライド                                |
| 操作方法             | 手動操作                                   |
| 排気機能             | 絞り調整不可                                 |
| 制御方法             | 直動                                     |
| バルブ機能            | 3方弁 (ダブル)                              |
| 使用圧力             | 0 ... 18 bar                           |
| Cバルブ             | 10.7 l/sbar                            |
| bバルブ             | 0.56                                   |
| 標準流量             | 3,000 l/min                            |
| 作動流体             | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意    | 給油運転可能 (継続運転に必要)                       |
| 耐酸性クラス: CRC      | 2 - 腐食ストレスほぼなし                         |
| 材質               | RoHS対応                                 |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 流体温度             | -10 ... 60 °C                          |
| 周囲温度             | -10 ... 60 °C                          |
| 食品安全             | 補足の材質情報を参照                             |
| 取付方法             | ライン設備<br>アクセサリ<br>オプション                |
| 取付方向             | 任意                                     |
| 流れ方向             | 逆流れ不可                                  |
| 質量               | 655 g                                  |
| エア接続ポート 1        | G1/4                                   |
| エア接続ポート 2        | G1/4                                   |
| エア接続ポート 3        | 内蔵形サイレンサ<br>排気なし                       |
| Material seals   | TPE-U(PU)                              |
| Material housing | アルミダイカスト                               |