



サービスユニットコンビネーション MSB4N-1/4:H2N3M1-WP

部品番号: 541432

FESTO

構成部品：フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ、取付金具。
最高2次圧：1.2MPa、40µmエレメント、圧力計付、
樹脂製ボウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ方向：左→右



データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	内部ロック付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	手動回転
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付) 比例式ルブリケータ
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 反流れ方向
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
圧力計	圧力計付
使用圧力	1.5 ... 14 bar
制御圧力範囲	1 ... 12 bar
標準流量	800 l/min
作動流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,000 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	1/4 NPT
エア接続ポート 2	1/4 NPT
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	PC