

# 重負荷用チューブ PAN-R-6X1,1-SI

部品番号: 541675

FESTO

外形基準チューブ：高圧（2.0MPa）用、耐熱、耐機械的負荷



## データシート

特長	値
外径	6 mm
流量を損なわない曲げ半径	21 mm
内径	3.8 mm
最小曲半径	16 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3.5 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 507.5 psi
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 ... 80 °C
長さXm時の質量	0.0174 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径6mm
色	シルバー
シヨア硬度	D 62 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-A