

重負荷用チューブ PAN-R-10X1,9-SI

部品番号: 541677

FESTO

外形基準チューブ：高圧（2.0MPa）用、耐熱、耐機械的負荷



データシート

特長	値
外径	10 mm
流量を損なわない曲げ半径	44 mm
内径	6.2 mm
最小曲半径	25 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3.5 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 507.5 psi
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 ... 80 °C
長さXm時の質量	0.0498 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径10mm
色	シルバー
シヨア硬度	D 62 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-A