

分配モジュール MS12N-FRM-G

部品番号: 541682

FESTO

エア分配器 (チェック弁なし)



データシート

特長	値
取付方向	任意
構造	分配モジュール
使用圧力	0 ... 20 bar
1->2の標準流量	25,000 ... 42,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	3,000 g
エア接続ポート 1	マニホールドモジュール
エア接続ポート 2	マニホールドモジュール
エア接続ポート 3	2 NPT
エア接続ポート 4	1 NPT
Material housing	アルミダイカスト