


# エアインタフェース VABA-S6-1-X1

部品番号: 543416

FESTO

VTS/VTSA-

Fバルブターミナル用、ターミナルの平行リンクとCPXのシリアルリンク間のアダプタ



## データシート

特長	値
バルブターミナルインタフェース	タイプ44, VTSAシリーズ
診断	バルブの電圧不足
バルブ位置	ダブル時16 シングルソレノイドバルブ時32
LED	1 group diagnostics Channel status on valves
パラメータ設定	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
保護 (短絡)	バルブOutput毎にヒューズ保護を内蔵
使用電圧範囲 (DC)	21.6 ... 26.4 V
使用電圧時の実消費電流	通常15 mA ( 機器への電源供給 ) 通常50 mA ( バルブへの負荷電圧供給 )
チャンネルあたりの最大電源電圧	0,2 A
モジュールあたりの最大残存電流	4 A
作動電圧 DC	24 V
絶縁: チャンネル-内部バス	あり、追加電源用
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	590 g
配線	フィールドバス
配線方式	CPX経由
材質	RoHS対応
Material cover	PA
Material housing	アルミダイカスト