

# コントロールユニット FED-2010

部品番号: 543445

FESTO

LCD付表示・操作ユニット、PLC接続用  
2010年まで供給可能



## データシート

特長	値
深さ	91 mm
高さ	267 mm
長さ	337 mm
フロントパネルの厚さ ( max. )	5 mm
ユーザメモリ	32 Mbyte
リアルタイム	あり
リアルタイム ( 時差 )	130s / 月
カラー数	64 k
表示	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	12,1"
バッテリーバックアップ	3V/270mA ( リチウム )
使用電圧範囲 ( DC )	18 ... 30 V
表示解像度	SVGA, 800x600 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	1,3 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 45 °C
認証	C-Tick
質量	2,850 g
AUXインタフェース	Sub-D 9ピン プラグソケット
プリンタインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット
PLCインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグ
USBポート	あり
Ethernetインタフェース	RJ45 10/100 MBd 2ndEthernetインタフェース、光学10MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
NEC500 規格準拠	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D