

分岐モジュール MS4-A-RMV-IPM-80

製品番号: 543500

FESTO



データシート

特徴	値
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...60 -C
製品質量	150 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質 シール	NBR
材質 : 中空ボルト	アルミダイキャスト
材質 モジュールコネクタ	アルミダイキャスト
材質 : ねじ	鋼