

# コントロールユニット FED-1000

部品番号: 543515  
廃番予定品

FESTO

LCD付表示・操作ユニット、PLC接続用、ファンクションキー付  
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。



## データシート

特長	値
深さ	91 mm
高さ	232 mm
長さ	287 mm
フロントパネルの厚さ ( max. )	5 mm
ユーザメモリ	32 Mbyte
ユーザLED数	1
ファンクションキー数	1
リアルタイム	あり
イベントリスト	1,024
レシビメモリ	32 kByte
アラーム	1,024
リアルタイム ( 時差 )	130s / 月
カラー数	64 k
システムLED数	4
表示	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	10,4"
バッテリーバックアップ	3V/270mA ( リチウム )
使用電圧範囲 ( DC )	18 ... 30 V
表示解像度	VGA, 640x480 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	1,2 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 45 °C
認証	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
質量	2,300 g
AUXインタフェース	Sub-D 9ピン プラグソケット
プリンタインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット
PCインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット

特長	値
プログラミングインタフェース	9,6 - 38,4 kBd
PLCインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグ
Ethernetインタフェース	RJ45 10/100 MBd 2ndEthernetインタフェース、光学10MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
プログラミングソフトウェア	FEDデザイナー6.06以上
EU外での防爆認証	NEC 500 Class I, Div. 2