

膜式エアドライヤ MS4-LDM1

製品番号: 543628

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	膜式ドライヤ
作動電圧	3 bar...12.5 bar
標準公称流量	50 l/min...100 l/min
認証	c UL us - 認定 (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU 防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX) 規定に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Gb(GB)
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 1(UKEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 21(UKEX) ゾーン 22(ATEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex h IIC T6 Gb X
防爆保護タイプ ダスト	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆周囲温度	+2°C ≤ Ta ≤ +50°C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [1:4:2]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
露点圧力低下	20 K
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:3:2]に準拠した圧縮空気
流体温度	2 °C...50 °C
周囲温度	2 °C...50 °C

特徴	値
取付方法	オプション： インライン アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金