



ダイヤフラムエアドライヤ

MS6-LDM1-1/2-P40

部品番号: 543650

FESTO

低露点タイプ、金属ガード付、エアの流れ方向：左->右
注意：システムを長期間問題なくご使用頂く為に、エアを0.01µmのファインフィルタ（残存粒子<0.1µm、残存オイル<0.1mg/m³）でフィルタしてください。



データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	吸着式ドライヤ
使用圧力	3 ... 12.5 bar
標準流量	400 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
圧力露点降下	20 K
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [1:3:2]準拠調質クラス
流体温度	2 ... 50 °C
周囲温度	2 ... 50 °C
質量	1.3 kg
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金