

# ダイヤフラムエアドライヤ LDM1-D-MAXI-300

部品番号: 543664


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

要素連結ボルトFRB付のネジ接続プレートなし、乾燥しているクリーンな圧縮空気用

注意：システムを長期間問題なくご使用頂く為に、エアを0.01µmのファインフィルタ（残存粒子<0.1µm、残存オイル<0.1mg/m3）でフィルタしてください。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
構造	吸着式ドライヤ
使用圧力	3 ... 12.5 bar
標準流量	300 l/min
作動流体	エア品質クラス1:7:1 ( DIN ISO 8573-1準拠 )
圧力露点降下	20 K
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	2 ... 50 °C
周囲温度	2 ... 50 °C
質量	1,650 g
取付方法	アクセサリ
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金