

近接スイッチ SMT-8M

部品番号: 543893

FESTO

磁気近接、無接点、T溝
最少発注数10



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-20 ... 70 °C
出力スイッチ	NPN PNP 2線式非接触
スイッチング機能	ノーマルクローズ接点 ノーマルオープン接点
最大出力電流	80 ... 100 mA
短絡保護	パルス
過負荷度	可能
使用電圧範囲 (DC)	8 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブル長さ	0.2 ... 30 m
取付方法	ネジで締め付け クリップイン
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP68