

アダプタ NPFA-A-P18-G14-F

部品番号: 545922

FESTO

電磁弁VUVBシリーズ用



データシート

特長	値
容器サイズ	10
使用圧力	0.9 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮工ア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	20 g
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 : プランキングプラグ	強化PA
材質、Oリング	NBR
材質 : セパレータ	鋼