

接続プレート VABS-S2-1S-G38-B-R3

部品番号: 546104

FESTO

ISO5599-2規格ポートパターン



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|-------------------------------|
| 幅 | 42 mm |
| 規格 | ISO 5599-2 |
| 取付方向 | 任意 |
| パイロット方式 | 内部パイロット |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| 使用電圧範囲 (DC) | 24 V |
| サージの強さ | 0.8 kV |
| 40°C時の許容負荷電流 | 2 A |
| 汚染度 | 3 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護仕様 | IP65 NEMA 4 組付状態による |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 386 g |
| 取付方法 | 取付穴 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | アルミダイカスト |