

プラスチックチューブ PAN-8X1,25-NT

部品番号: 546286

FESTO

外形基準チューブ：耐熱、耐機械的負荷



データシート

特長	値
外径	8 mm
流量を損なわない曲げ半径	43 mm
内径	5.9 mm
最小曲半径	22 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.5 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 217.5 psi
認証	TÜV
Maritime classification	see certificate
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 ... 80 °C
長さXm時の質量	0.024 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径8mm 内径6mm/バーブニップル用 (ナット付) 内径6mm/バーブニップル用
色	中間
ショア硬度	D 55 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-A