

基本バルブ LF-D-MINI-A-U


部品番号: 546429

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレートなし、エレメントサイズ40µm、オートドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MINI
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	全自動
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	0.748 oz(l)
ポウルガード	金属製ポウルガード
使用圧力	28 ... 180 Psi
標準流量	35 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	14 ... 140 °F
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	41 ... 140 °F
周囲温度	41 ... 140 °F
質量	8.75 oz
取付方法	ライン設備 アクセサリ
材質	RoHS対応
Material filter	PE
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC