

# 基本バルブ LFMB-D-MINI-A-U



部品番号: 546442

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

要素連結ボルトFRB付のネジ接続プレートなし、フィルタろ過度  
1µm、メタルボウル付

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
シリーズ	D
サイズ	MINI
構造	繊維フィルタ
フィルタエレメントのサイズ	1 µm
ドレン	全自動
使用圧力	21 ... 180 Psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
出カエアの純度クラス	圧縮空気 (調質クラス : ISO 8573-1:2010 [5:7:3]) 不活性ガス
ろ過度	99.99 %
最高ドレン貯留量	0.748 oz(l)
ボウルガード	金属製ボウルガード
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	33.8 ... 140 °F
周囲温度	14 ... 140 °F
保管温度	14 ... 140 °F
残存量	0.0000135 oz/yd3
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	垂直±5°
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material bowl	PC
材質	RoHS対応
質量	8.75 oz