

基本バルブ LF-D-5M-MIDI-U



部品番号: 546459

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

要素連結ボルトFRB付のネジ接続プレートなし、フィルタろ過度
5µm、メタルボウル付

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MIDI
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	手動回転
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	1.462 oz(l)
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	0 ... 240 Psi
標準流量	56 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	14 ... 140 °F
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	14 ... 140 °F
周囲温度	14 ... 140 °F
質量	24.5 oz
取付方法	ライン設備 アクセサリ
材質	RoHS対応
Material filter	PE
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC