

基本バルブ LFR-D-DI-MAXI-A



部品番号: 546515

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

金属製ボウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	全自動
構造	フィルタレギュレータ (圧力計なし)
最高ドレン貯留量	1.462 oz(l)
ボウルガード	金属製ボウルガード
圧力計	G1/4追加
使用圧力	28 ... 180 Psi
制御圧力範囲	6.9 ... 180 Psi
最大ヒステリシス	6 Psi
標準流量	157.5 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	14 ... 140 °F
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	41 ... 140 °F
周囲温度	41 ... 140 °F
質量	56 oz
取付方法	ライン設備
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC