

基本バルブ LOE-D-MAXI-U


部品番号: 546517

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

要素連結ボルトFRB付のネジ接続プレートなし、メタルボウル付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケータ
許容油量	6.46 oz(l)
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	0 ... 240 Psi
ルブリケータの最低流量	0.35 cfm
標準流量	294 cfm
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	14 ... 140 °F
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	14 ... 140 °F
周囲温度	14 ... 140 °F
質量	42 oz
取付方法	アクセサリ
材質	RoHS対応
Material bowl	PC