


2山ナツクル SG-UNF3/8"-24-B

製品番号: 546540

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	UNF3/8-24
規格ベース	DIN 71752 規格品 ISO 8140
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	2971 oz
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
ボルト材質	鋼 亜鉛めっき
材質 クレビス	鋼 亜鉛めっき
材質: ナット	鋼 亜鉛めっき