

アダプタ AD-G3/4-3/4NPT-I

製品番号: 546550

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	18.3 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
許容締付トルク 空気圧接続 1	60 Nm
許容締付トルク 空気圧接続 2	32 Nm
定格締付トルク	45 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	195.64 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G3/4
空気圧接続 2	雌ねじ 3/4 NPT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	PVC
材質 ハウジング	亜鉛めっき鋼