

# アウトプットモジュール CP-A08-M12-EL-Z

製品番号: 546924

FESTO



## データシート

| 特徴                  | 値                                       |
|---------------------|---|
| 取付方法                | オプション :<br>取付穴付<br>Hレール付                |
| 周囲温度                | -5 -C...50 -C                           |
| 保管温度                | -20 -C...70 -C                          |
| 保護等級                | IP65<br>IP67                            |
| 耐食性クラス KBK          | 1 - 低耐腐食性                               |
| LABS 認証             | VDMA24364-B2-L                          |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | EU-EMC指令準拠<br>EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定<br>UK RoHS指令に準拠      |
| KC マーク              | KC-EMV                                  |
| 認証                  | RCMマーク<br>cUL us - Listed (OL)          |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                                  |
| 材質 ハウジング            | 強化 PA                                   |
| 材質 : カバー            | 強化 PA                                   |
| LED 表示              | 3 モジュール診断<br>8 チャンネル診断<br>8チャンネルステータス   |
| 最大出力数               | 8                                       |
| 作動電圧範囲 DC           | 18 V...30 V                             |
| 定格動作電圧 DC           | 24 V                                    |
| 作動電圧範囲 DC 負荷電圧      | 24 V                                    |
| 負荷電圧の説明             | 負荷電圧接続(24V DC)経由                        |
| 残存リップル 負荷電圧         | 4V <sub>ss</sub>                        |
| 出力の特性曲線             | IEC1131-T2                              |
| 出力時の切換ロジック          | PNP (プラス切替)                             |
| モジュールごとの最大総電力       | 4 A                                     |
| チャンネル電位分離 - チャンネル   | いいえ                                     |
| ヒューズ保護(短絡)          | グループごとの内部電子ヒューズ                         |