



圧カスイッチ

SDET-22T-D10-G14-I-M12

部品番号: 547481

FESTO

ガス、液体、エアに使用可能



データシート

特長	値
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定装置	相対圧力
測定方法	ピエゾ抵抗式圧カスイッチ
圧力測定範囲 初期値	0 bar
圧力測定範囲 最終値	10 bar
過負荷範囲	20 bar
作動流体	使用流体 気体媒体 圧縮エア
流体温度	-10 ... 100 °C
周囲温度	0 ... 80 °C
精度 : FS	1 %
アナログ出力	4 - 20 mA
短絡保護	あり
使用電圧範囲 (DC)	8 ... 30 V
誤極性保護	作動電圧
配線方式	プラグ EN 60947-5-2 M12x1 4ピン 丸形
アナログ出力ポート	2線
材質 (プラグハウジング)	PBT
取付方法	オプション 雌ネジ アクセサリ
接続ポート径	G1/4
質量	100 g
材質 ハウジング	ステンレス
材質 シールリング	FPM
材質 センサ	Al ₂ O ₃ 96%
材質 圧力供給ポート部	CrNi 1.4305
保護仕様	IP65
耐酸性クラス : CRC	2