

# 真空計

## VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG

部品番号: 547843

FESTO

表示単位 : bar



## データシート

特長	値
呼び寸法 圧力計	63
ポート位置	後方中央
規格	DIN EN 837-1
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
構造	ブルドン管式圧力計
表示単位[bar]	-1 ... 0 bar
スケール	等倍
使用圧力	-1 ... 0 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
連続負荷係数	0.75
有効負荷係数	0.66
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	90 g
測定精度クラス	2,5
取付方法	ネジ穴付き
接続ポート径	R1/4
Material of threaded plug	真鍮
Material housing	ABS
Material segments	PS
Material screen	PS