

位置決めエレメント

SMM-10

部品番号: 547942

FESTO

C溝専用

納入単位10個



データシート

特長	値
サイズ	10
デザイン	外周溝用
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 ... 120 °C
取付方法	T溝に固定 インサートタイプ
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material screws	ステンレス