



# ロータリインデックステーブル DHTG-65-12-A

製品番号: 548080

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	65
平行度プレート	0.04 mm
軸方向偏心プレート	0.02 mm
回転プレート	0.02 mm
回転角度の繰返し精度	0.03 deg
クッション	ショックアブソーバ, 急峻な特性曲線, 調整可能
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ジョーカップリング ラックギヤ/ピニオン 強制された動作過程
位置検出	反射式センサ用
割出し	12
作動電圧	4 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
ノイズレベル	70 000007
周囲温度	5 -C...60 -C
最大軸力 静的	1000 N
最大静的傾斜モーメント	100 Nm
最大静的ラジアル力	2000 N
最大接線モーメント, 静的	100 Nm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	2.1 Nm
製品質量	1900 g
取付方法	貫通穴およびセンタリングスリーブ付
空気圧接続	雌ねじM5
プレート材質	鋼, 亜鉛めっき

特徴	値
Materialに関する注意事項	RoHS準拠
材質：ストッパ	亜鉛めっき鋼
材質：カバー	鍛造アルミ合金
材質シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	鍛造アルミ合金