

スパイラルプラスチックチューブ PAS-4I-6E-10

部品番号: 548144
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
ワーキング長さ	10 m
外径	6 mm
ブロック長さ	0.56 m
内径	4 mm
コイル径	50 mm
巻数	88
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 17.5 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
周囲温度	-30 ... 80 °C
質量	250 g
色	青
ショア硬度	D 55 +/-3
材質	銅、PTFEフリー
材質 チューブ	PA