

# ショックアブソーバ DYEF-M16-Y1F

製品番号: 548377

FESTO



## データシート

| 特徴               | 値                               |
|------------------|---------------------------------|
| サイズ              | M16                             |
| ストローク            | 4.8 mm                          |
| クッション            | 固定クッションリング/プレート 両側, メタル製固定ストッパ付 |
| 取付位置             | 任意                              |
| 位置検出             | なし                              |
| 許容衝突速度           | 0.8 m/s                         |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                      |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 周囲温度             | 0 -C...60 -C                    |
| クッション長さ          | 4.8 mm                          |
| ストロークあたりの吸収エネルギー | 0.25 J                          |
| 製品質量             | 104 g                           |
| 取付方法             | ロックナット付                         |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                          |
| 材質 シール           | NBR                             |
| 材質ハウジング          | ステンレス                           |