

# 接続ケーブル SBOA-K20CP-WS

部品番号: 548823

FESTO

SBOI-Q、SBOC-Qコンパクトビジョンシステム用



## データシート

特長	値
取付方向	任意
配線特長	移動チェーン適用可能
使用電圧範囲 ( DC)	<= 60 V
保護仕様	IP65 IP67 IEC 90529
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 80 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
配線方式	エルボ形プラグ/ストレートソケット
ケーブルの構造	2x0,24+2x0,34+0,49
ケーブル径	5.5 mm
ケーブル長さ	2 m
取付方法	スレーブナット
被膜の色	ライトグレー
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	真鍮 PUR ニッケルメッキ
材質 ケーブル皮膜	PUR
材質 ( クランプコネクタ )	銅/真鍮 金メッキ