

# ケーブル SBOA-K20CP-SUP

部品番号: 548824

FESTO

SBOI-Q、SBOC-Qコンパクトビジョンシステム用



## データシート

| 特長                          | 値                                |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 取付方法                        | スレーブナット                          |
| 取付方向                        | 任意                               |
| 配線方式                        | ストレートプラグ/ストレートソケット/ストレートソケット     |
| 使用電圧範囲 ( DC)                | <= 60 V                          |
| ケーブル長さ                      | 2 m                              |
| 配線特長                        | 移動チェーン適用可能                       |
| ケーブル径                       | 5.5 mm                           |
| ケーブルの構造                     | 2x0,24+2x0,34+0,49               |
| 保護仕様                        | IP65<br>IP67<br>IEC 90529        |
| 周囲温度                        | -20 ... 80 °C                    |
| ケーブル可動時の周囲温度                | -5 ... 80 °C                     |
| 材質                          | RoHS対応                           |
| 耐酸性クラス : CRC                | 1 - 腐食ストレス低                      |
| Material cable sheath       | PUR                              |
| 被膜の色                        | ライトグレー                           |
| Material housing            | アルミダイカスト<br>真鍮<br>PUR<br>ニッケルメッキ |
| Material electrical contact | 銅/真鍮<br>金メッキ                     |