

電気インターフェース VABE-S6-1LF-C-A8-E

製品番号: 549043

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
Fieldbusインタフェース	ソケット, M12x1, 4ピン プラグ, 4ピンM12x1
バルブコイルの最大数	8
デバイスあたりのスレーブ数	2
最大出力数	8
最大入力数	8
定格動作電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 欧州低電圧指令に準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 -C...60 -C
相対湿度	0 - 90%
保護等級	IP65
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	850 g
電気制御	Fieldbus
電気接続	CPX経由
アドレス指定範囲	1~31(0) ASインタフェースのアドレス設定器による設定
Fieldbusインタフェースの電氣的絶縁	オプトカブラ
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR PUR
材質ハウジング	アルミダイキャスト PA