

# ソレノイドコイル MH-2-230VAC-PA

製品番号: 549908

FESTO



## データシート

特徴	値
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
最速ピックアップ時間	12 ms
スイッチオン時間	100%
力率 cos {Φ}	0.7
コイル特性値	230V AC : 14.0VA
許容周波数変動	±10%
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	IP00, コネクタソケットなし
周囲温度	-20 °C...50 °C
コネクタの最大締付トルク	2 Nm
製品質量	150 g
電気接続	DIN EN 175301-803準拠
取付方法	ロックナット付
ソレノイドコイル材質	Duroplast 銅 鋼
巻き上げ材質	銅