

マニホールド CPE18-PRS-3/8-10-NPT

部品番号: 550096

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

CPEバルブ用

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|-------------------|
| スクリーンサイズ | 26 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| バルブ位置 | 10 |
| 最大圧カゾーン数 | 2 |
| Burst pressure | 5 MPa |
| 破壊圧力 | 50 bar |
| Burst pressure | 725 psi |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | 23 ... 122 °F |
| 周囲温度 | 23 ... 122 °F |
| バルブ取付時の最高締付トルク | 1.5 ft-lbf |
| 質量 | 48.51 oz |
| インラインマニホールド | 取付穴 |
| バルブの取付方法 | 雌ネジ |
| エア接続ポート 1 | 3/8 NPT |
| エア接続ポート 3 | 3/8 NPT |
| エア接続ポート 5 | 3/8 NPT |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material manifold | 鍛造アルミ合金 |