

ケーブル付ソケット KMYZ-4-2,5-B-EX

製品番号: 550481

FESTO



データシート

特徴	値
海洋仕様	証明書を参照
取付方法	M2中央ネジ付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	34.5 g
電気接続	L型ソケット ケーブル 角型 MSZB
作動電圧範囲 DC	3 V...36 V
定格動作電圧 DC	24 V
40°Cでの通電容量	1 A
サージ電圧耐性	900 V
保護アース端子	なし
ケーブル長	2.5 m
ケーブル特性	標準
ケーブル構造	2 x 0.35mm ²
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...50 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質: ケーブル被服	PVC
材質 ハウジング	PA
プラグ接点材質	ブロンズ