

プラスチックチューブ PEN-4X0,75-GN

部品番号: 551468

FESTO

外形基準チューブ：QS、CN、CKコネクタ対応、ポリエチレン製（食品業界非認可）



データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| 外径 | 4 mm |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 20 mm |
| 内径 | 2.7 mm |
| 最小曲半径 | 10 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| 使用圧力に注意 | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| 認証 | TÜV |
| 認証発行部 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| クリーンルームクラス | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 周囲温度 | -30 ... 60 °C |
| 長さXm時の質量 | 0.00643 kg/m |
| 接続ポート径 | 適用チューブ外径4mm 内径3mm/バーブニップル用（ナット付） 内径3mm/バーブニップル用 |
| 色 | 緑 |
| ショア硬度 | D 52 +/-3 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material tubing | PE |