

プラスチックチューブ PEN-4X0,75-RT

製品番号: 551474

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------|---|
| 外径 | 4 mm |
| 流量に応じた曲げ半径 | 20 mm |
| 内径 | 2.7 mm |
| 最小曲げ半径 | 10 mm |
| チューブ特性 | ケーブルヘア |
| 温度依存性の使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| 作動電圧の情報 | 水 : 最大0.6MPa(0 ~ 50°C) |
| 認証 | TÜV |
| 証明書発行機関 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| クリーンルーム等級 | 静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない |
| 周囲温度 | -30 °C...60 °C |
| 長さあたりの製品質量 | 0.00643 000015 |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径4mm用 パイプ継手用 内径 3mm, ユニオンナット付 パイプニップル内径3mm用 |
| 色 | 赤 |
| ショア硬さ | D 52 +/-3 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 : チューブ | PE |