

# 圧カスイッチ SPAB-P10R-N18-PB-K1

部品番号: 552370

FESTO

制御圧力範囲0~1.0MPa



## データシート

特長	値
認証	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	PWIS質を含む RoHS対応
測定装置	相対圧力
測定方法	ディスプレイ付ピエゾ抵抗式圧カスイッチ
圧力測定範囲 初期値	0 bar
圧力測定範囲 最終値	10 bar
過負荷範囲	15 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
周囲温度	-10 ... 50 °C
出カスイッチ	PNP
切換機能	フリープログラミング
スイッチング機能	切換可
スイッチングポイント再現性	0.2 %
最大出力電流	100 mA
アナログ出力	1 - 5 V
±%FS時のアナログOutput 0ポイント	5 %FS
±%FS時のアナログOutput マージン	5 %FS
アナログ値の再現性	0.2 %
精密圧力計FS	2 %FS
短絡保護	あり
使用電圧範囲 ( DC)	12 ... 24 V
誤極性保護	作動電圧
配線方式	ケーブル 4芯式
ケーブル長さ	2.5 m
取付方法	オプション ネジ穴付き アクセサリ
接続ポート径	NPT1/8-27 ( 雄ネジ ) 雌ネジM5
質量	45 g
材質 ハウジング	強化ABS 強化PBT
表示タイプ	LCD、多色
表示可能単位	MPa bar kPa psi kgf/cm <sup>2</sup>
切換状態表示	LCD ( 黄色 )

特長	値
オプション設定	Teach-In ディスプレイ及びボタンにて
誤作動対策	PIN-Code
限界値調整範囲	0 ... 100 %
ヒステリシス設定範囲	0 ... 90 %
保護仕様	IP40
耐酸性クラス : CRC	2