



規格シリンダ DNGZK-40- -PPV-A-S2

部品番号: 552388

FESTO

ISO 15552 / NF E 49003.1 / UNI 10
290規格シリンダ、スイッチ用マグネット、トラニオン金具、両側クッション付

この製品はFesto Brazilでのみ販売可能です。



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	40 mm
ピストンロッドネジ	M12x1,25
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	貫通ピストンロッド max.120°Cの耐熱シール
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	21 mm
0.6MPaで後退時の理論力	633 N
0.6MPaで前進時の理論力	633 N
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G1/4
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金