

フィルタレギュレータ LFRF-1/8-D-5M-MINI-A

部品番号: 552403



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

金属ガード・圧力計付、フィルタエレメント5μm
オートドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MINI
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 μm
ドレン	全自動
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付)
最高ドレン貯留量	22 cm ³
ボウルガード	金属製ボウルガード
圧力計	圧力計付
使用圧力	2 ... 12 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.2 bar
標準流量	650 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	660 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC