

# ソレノイドバルブ NVF3-MOH-5/2-K..+MSFG-24

部品番号: 552430



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

VDE/VDI 3845

NAMUR準拠ポートパターン、ソレノイドコイル、プラグソケット付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	電気
幅	53 mm
標準流量	900 l/min
使用圧力	2 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
認証	c UL us - Recognized (OL)
保護仕様	IP65 IEC 90529
オリフィス径	7 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動操作	ロック式
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
パイロット圧力	2 ... 10 bar
bバルブ	0.33
Cバルブ	3 l/sbar
切換時間 off	38 ms
切換時間 on	13 ms
コイル特性	AC 42 V: 50/60 Hz、締付け力 9 VA、保持力 7 VA
周波数許容公差	+/- 10 %
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-10 ... 60 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 40 °C
質量	335 g
取付方法	サブベース
呼吸ポート	内部パイロット
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト