

# 多芯プラグソケット NECA-S1G9-P9-MP3

製品番号: 552703

FESTO



## データシート

特徴	値
取付方法	取付穴付
製品質量	60 g
電気接続 1	ソケット, D-Sub, 9ピン
電気接続 2	ねじ端子, 9ピン
作動電圧範囲 DC	21.6 V...26.4 V
定格動作電圧 DC	24 V
40°Cでの通電容量	1 A
許容ケーブル径	5 mm...10 mm
断面積	0.34 000013...1 000013
断面積の情報	0.34 ~ 0.5mm <sup>2</sup> (ケーブルエンドスリーブ使用時)
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	0 -C...50 -C
保管温度	-20 -C...70 -C
相対湿度	95% 凝縮なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質ハウジング	強化 PA
材質: ユニオンナット	真鍮
材質: ねじ	鋼
材質シール	NBR