



光ファイバユニット SOE4-FO-L-HF2-1N-K

製品番号: 552797

FESTO



データシート

特徴	値
形状	ブロック構造
規格準拠	EN 60947-5-2
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
測定項目	位置
測定原理	光電式
測定方法	光ファイバユニット
光源	赤
相互影響	プロテクト 最大4台の隣接したデバイス
周囲温度	-20 °C...60 °C
スイッチング出力	NPN
スイッチエレメント機能	切換可能
最大スイッチング周波数	1500 Hz
最大出力電流	100 mA
電圧降下	2.4 V
タイマー機能	1 ~ 2000ms
短絡抵抗	周期的
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
残存リップル	10%
無負荷電流	25 mA
極性保護	すべての電気稼働電圧接続用
電気接続	4芯 ケーブル
ケーブル長	2 m
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
取付方法	取付穴付 Hレール付
取付位置	任意

特徴	値
製品質量	58 g
材質ハウジング	ABS
表示	LED
切換状態表示	LED 黄
機能予約表示	LED 緑
設定オプション	ティーチイン 電気ポートを介したティーチング
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 -C...60 -C
保護等級	IP64
絶縁電圧	50 V
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L