

光ファイバケーブル SOOC-TB-F-M4-2-R2

部品番号: 552818

FESTO

光センサSOE4用



データシート

特長	値
材質	RoHS対応
測定方法	透過センサ
対象物の最小径	0.15 mm
光ケーブル	固定
可動範囲	300 mm
周囲温度	-40 ... 70 °C
サイズ	M4
光ケーブル長さ	2 m
最小曲半径	2 mm
最大締付トルク	2 Nm
外径	2.2 mm
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III