

光ファイバケーブル SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

部品番号: 552820

FESTO

光センサSOE4用



データシート

特長	値
材質	PWIS質を含む
測定方法	透過センサ
対象物の最小径	0.05 mm
光ケーブル	精密
可動範囲	30 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	M3
光ケーブル長さ	2 m
スリーブ長さ	40 mm
最小曲半径	10 mm
最大締付トルク	1 Nm
外径	1 mm
材質 ハウジング	ステンレス
材質: 光ファイバケーブル	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス: CRC	1