

ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV-HF-DA

部品番号: 552925

FESTO

フィルタエレメント1 μ m、金属ガード、大流量タイプ、オートドレン・差圧計付、流れ方向左->右



データシート

特長	値
シリーズ	MS
サイズ	6
構造	繊維フィルタ
フィルタエレメントのサイズ	1 μ m
ドレン	全自動
使用圧力	2 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
出カエアの純度クラス	圧縮空気 (調質クラス : ISO 8573-1:2010 [5:7:3])
エア質による最大標準流量	3,000 l/min
エア質による最少標準流量	188 l/min
ろ過度	99.99 %
最高ドレン貯留量	38 cm ³
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
保管温度	-10 ... 60 °C
残存量	0.5 mg/m ³
差圧計	オプトインディケータ
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	垂直 \pm 5°
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
Material housing	アルミダイカスト
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
材質	RoHS対応
質量	1,500 g