

# サブベースセット MS9-AGH

部品番号: 552958

FESTO

MSシリーズ、Gネジタイプ



## データシート

特長	値
サイズ	9
シリーズ	MS
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	400 g
エア接続ポート 1	G1 1/2
エア接続ポート 2	G1 1/2
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material seals	NBR
Material hollow bolt	アルミダイカスト