

# マイクロフィルタ MS9-LFM-N3/4-AUV-HF

部品番号: 552982

FESTO

フィルタエレメント0.  
01µm、メタルボウルガード、大流量、オートドレン、流れ方向左->右



## データシート

特長	値
シリーズ	MS
サイズ	9
構造	繊維フィルタ
フィルタエレメントのサイズ	0.01 µm
ドレン	全自動 手動によるパルス接点
使用圧力	2 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア
出カエアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮エア
エア質による最大標準流量	7,800 l/min
エア質による最少標準流量	390 l/min
ろ過度	99.9999 %
最高ドレン貯留量	225 ml
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
保管温度	-10 ... 60 °C
残存量	0.01 mg/m3
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	垂直±5°
エア接続ポート 1	3/4 NPT
エア接続ポート 2	3/4 NPT
Material housing	アルミダイカスト
Material of cover	PA
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material screen	PA
Material seals	NBR
質量	2,500 g